


CP157

テーパーブッシュ

標準 在庫品 **RMS**

IMAO




本体
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上

品番	D ₁ (g6)	D	H	H ₁	M	質量 (g)	適用するフレックスロケータ 高精度タイプ (P. CP780 参照)
CP157-08001L	12	15.5	5	5	M 8×1.25	8	CP780-20038L, CP780-20038D
CP157-12001L	18	24.5	8	6	M12×1.75	27	CP780-28052L, CP780-28052D
CP157-16001L	22	31.5	10	7.5	M16×2	51	CP780-36065L, CP780-36065D
CP157-20001L	30	44.2	13	7.5	M20×2.5	134	CP780-50085L, CP780-50085D




使用例・使用方法

■取り付け穴加工寸法

サブプレートに取付ける場合




ベースプレートに取付ける場合



品番	d ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$)	H ₂	M ₁	M ₂
CP157-08001L	12	5.5	M 8×1.25	M 6×1
CP157-12001L	18	6.5	M10×1.5	M 8×1.25
CP157-16001L	22	8	M14×1.5	M10×1.5
CP157-20001L	30	8	M18×1.5	M12×1.75
				M16×2

■取外し方法

取外し用ネジ穴にボルトをねじ込み取外してください。



参照ページ

フレックスロケータ 高精度タイプの特長と使用方法
(P. CP780-40 参照)