

CP180

フレックスゼロベース

標準 在庫品 R&S

IMAO




CP180-1515-35



CP180-2424-35

★One Point★
1箇所
の操作で
クランプ完了!


本体	スピンドル	クランプシャフト
プリハードン鋼(析出硬化系) HRC37~43	SCM440 四三酸化鉄皮膜	S45C 四三酸化鉄皮膜



品番	d (H8)	d ₁ (H8)	d ₂	Lc	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)
CP180-1515-35	12	12	18	13.5	12	50	5
CP180-2424-35	18	18	26	20			13.5


特長

- ・1箇所での締付けでクランプできます。
- ・レンチ約3回転でクランプします。







使用例・使用方法

■使用例



■位置決め方法

下記の基準穴や2側面を使用して位置決めが可能です。




次頁へつづく

■取付け方向のミス防止(ボカヨケ)例

CP180 フレックスゼロベースのM5×0.8深さ12にボルトなどを取付けて

CP170-N センタリングクランプや治具・ワークの取付け向きボカヨケとしてご使用いただけます。



技術データ

繰り返し位置決め精度(再現精度) 5 μ m

付属品

- ・**CP180-1515-35**:M10取付穴用保護キャップ…6個
- ・**CP180-2424-35**:M12取付穴用保護キャップ…4個
- ・M16取付穴用保護キャップ…6個

関連製品ページ

- ・**CP185** クランプボルト (P. 1927 参照)
- ・**CP185-P** プロテクションカバー (P. 1928 参照)
- ・**CP170-N** センタリングクランプ (P. 2038 参照)
- ・**IMG-STD** クランピングユニット (STDグリップ付き)
(P. IMG38-STD、IMG16-STD、IMG168-STD 参照)